

# PXI-Express-system, 4 U, 18 kortplatser, Gen 3

## KATALOGNUMMER

**14579-040**



PXI Express-chassi för en PXI Express-systemstyrenhet med upp till 16 HP och 17 PXI- eller PXI Express-kort med 4 HP bredd.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

PXI Express bordschassi, 4 U, 84 HP, med handtag och 19? Monteringsfästen

1 PXI Express-systemplats med 16 hk bredd, 1 PXI Express-tidsfack och 16 hybridfack

Generation 3 PCIe-switchning med ultrahöga prestanda och en standardkortplats med fyra länkar (4x4)

Kraftfullt kylningskoncept med lågt fläktljud, 50 W per plats vid 15 K temperaturökning

Luftflöde underifrån och bak med temperaturreglerade fläktar; integrerad chassiövervakningsmodul (CMM)

Bred AC-ingång med huvudströmbrytare på baksidan, strömknapp på framsidan (överst) bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 18

Typ: Skrivbord

Typ av bakplan: PXI Express, 4 Link-konfiguration

Dataöverföring: PCIe Gen3

Ström per kortplats: 50W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Underifrån till bak

Rackhöjd: 4U

Typ av strömförsörjning: Öppna ram

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Nej

Överensstämmer med.: PXISA PXI-5 R1.1

PXI Express timing Slot mängd: 1

Djup: 355mm

Net Weight: 14kg

Förpackningskvantitet: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

System i enlighet med IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); bakplan, överensstämmer med PICMG rev. 3,0 och PXI-5

Modifierade system finns tillgängliga på begäran

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE