

PXI Express System, 4 U, 18 kortplatser, Gen2

KATALOGNUMMER

14579-043



PXI Express-chassi för en PXI Express-systemstyrenhet med upp till 16 HP och 7 PXI- eller PXI Express-kort med 4 HP bredd.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

PXI Express bordschassi, 4 U, 84 HP, med handtag och 19? Monteringsfästen

1 PXI Express-systemplats med 16 hk bredd, 1 PXI Express-tidsfack och 16 hybridfack

Gen 2 PCIe-switchning med fyra länkar (4x1) systemkortplats

Kraftfullt kylningskoncept med lågt fläktljud, 50 W per plats vid 15 K temperaturökning

Luftflöde underifrån och bak med temperaturreglerade fläktar; integrerad chassiövervakningsmodul (CMM)

Bred AC-ingång med huvudströmbrytare på baksidan, strömknapp på framsidan (överst) bakre panel externa 10 MHz klockingångar/utgångar

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 18

Typ: Skrivbord

Typ av bakplan: PXI Express, 4 Link-konfiguration

Dataöverföring: PCIe Gen2

Ström per kortplats: 50W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Underifrån till bak

Rackhöjd: 4U

Typ av strömförsörjning: Öppna ram

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Nej

Överensstämmer med.: PXISA PXI-5 R1.1

Djup: 355mm

Gross Weight: 13.1kg

Förpackningskvantitet: 1

PXI Express timing Slot mängd: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

System i enlighet med IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); bakplan, överensstämmer med PICMG rev. 3,0 och PXI-5

Modifierade system finns tillgängliga på begäran

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE