

18 PCB-behållare

KATALOGNUMMER

18B-6-3



Serie 18 PCB Tainer är idealisk för PCB-retention inom låg chock och vibrationer applikationer.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Vikt 0,63 g/cm (0,056 oz)

Monteras på kapslingen med standardnitar, öljetter eller skruvar

Tillverkad av berylliumkoppar eller rostfritt stål

Bredd 12,7 mm (0,50 tum)

Stöder PCB-tjocklek på 2,38 mm (0,094 tum)

För plåtapplikationer

Höjd 4,35 mm (0,171 tum)

Längd 50,8 mm (2,0 tum) till 254,0 mm (10,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)

Fjäderbaserad retentionskonstruktion

Finns opläterade eller med silver, koppar, guld, nickel, zink klar kromat eller zink gul kromat plätering

Monteringshål $\varnothing 2,49 +0,03/-0,08$ ($\varnothing 0,098 + 0,001/- 0,003$)

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: PCB-hållare

Material: Rostfritt stål; Berylliumkoppar

Typ: PCB Tainer (fjäderdesign)

Brädans tjocklek: 2.4mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE