


Teleskopisk glidskena Universal, 2 U, 2 U 356L

KATALOGNUMMER

20110-101



Universalteleskopisk glidskena med > 100 % förlängning och upp till 61 kg lastkapacitet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Skenbredd k = 16 mm, maximal installationsbredd för förlängning/låda w = 417 mm

Lateral montering på 19-tums stolparna (19-tums plan är fri för fastsättning av förlängning/låda)

Låsning vid full förlängning

Förlängningens längd > 100 %

Statisk lastkapacitet per par 46 - 61 kg

PRODUKTATTRIBUT

Längd: 356mm

Förpackningskvantitet: 2

Slutför: Zinkpläterad

Material: Stål

Produkttyp: Teleskopisk glidskena

Statisk belastning: 60kg

Typ: Universell

Net Weight: 1.625kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montering på 19-tumsplan beställer du monteringsatts separat. Universalteleskopskenor kan även monteras utan extra komponenter i icke-standardapplikationer, alltså även i andra skåp än 19-tumshjul.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE