





Teleskopisk glid, Universal, tung belastning, 2 U 300L

KATALOGNUMMER

20110-190



Teleskopskenor med 10 till 100 kg lastkapacitet, > 100 % förlängningslängd och möjlighet till lateral montering på 19 tum. Robusta teleskopskenor - lämpliga för installation av 19-tums chassi är lämpliga för montering av serverskåp från vår produktportfölj. Tack vare den extremt robusta konstruktionen och den höga lastkapaciteten kan teleskopskenorna även användas med mycket tunga hus.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Statisk lastkapacitet per par 72 - 100 kg

Lateral montering på 19-tums stolparna (19-tums plan är ledigt för att fästa förlängningen/lådan)

Ändstopp dämpat

Förlängningens längd > 100 %

Skenbredd k = 19,1 mm, maximal installationsbredd för förlängning/låda w = 411 mm

PRODUKTATTRIBUT

Längd: 300mm

Förpackningskvantitet: 2

Slutför: Zinkpläterad

Material: Stål

Produkttyp: Teleskopisk glidskena

Statisk belastning: 77kg

Typ: Universell

Net Weight: 1.3kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montering på 19-tums plan beställer du monteringssatsen separat.

Universalteleskopskenor kan även monteras utan extra komponenter i icke-standardiserade applikationer, alltså även i andra skåp än 19 tum.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE