

AC-fläkt, 230 V AC, 119 x 119 x 38 mm, 162 m³/h

KATALOGNUMMER

20713-243

Axialfläkt, 119 mm, med AC-ingång. Reservdel för 1 U fläktfack.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

119 mm likströmsfläkt med kontakt för anslutningskabel

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Fläkt

Fungerar med.: 19-tums fläktfack

Bredd: 119mm

Längd: 119mm

Höjd: 38mm

Spänning AC: 230V

Frekvens: 50/60 Hz

Luftflöde vid 50 Hz: 162m³/h

Luftflöde vid 60 Hz: 192m³/h

Ljudnivå vid 50 Hz: 37dB(A)

Ljudnivå vid 60 Hz: 41dB(A)

Effekt vid 50 Hz: 15W

Effekt vid 60 Hz: 14W

Maximalt statiskt tryck: 73Pa

Omgivningstemperatur: 70°C

Gross Weight: 0.568kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Anslutningskabel och skyddsgaller beställs separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE