

Insert/Extractor Handle Type IEL, Grå spak, Svart knapp, botten, 100 stycken

KATALOGNUMMER

20817-691



Kuverterings-/utdragningshandtaget, typ IEL enligt IEEE 1101,10. 0,1 tums förskjutning två av dessa handtag kan övervinna en enspaskraft på 700 N (per par).

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 700 N (per par)

I enlighet med IEEE 1101,10 och IEC 60297-3-102

En mikrobrytare kan monteras

0,1-tums offset används för nätaggregat med SMD Plus

PRODUKTATTRIBUT

Förpackningskvantitet: 100

Handtagstyp: IEL; Längst fram

Brandklass: UL® 94V-0

Färg: Grå

Överensstämmer med.: EN 45545-2

Material: Polykarbonat

Produkttyp: Handtag

Typ: Kuverteringsmaskin/utdragare, 0,1 tum förskjutning

Fungerar med.: Frontpaneler

Net Weight: 2.42kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Vänligen beställ kodpinnar och mikrobrytare separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE