


Sats med anslutningsenhet för FMC med IEL-handtag, svart, U-formad frontpanel, skärmad (textil), 6 U, 4 HP

KATALOGNUMMER

20836-254



FMC-ramen är i enlighet med Vita 57,1-specifikationen. Täcker utskärningen i hela frontpanelen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med Vita 57,1 specifikation

För enkla 69,0 x 76,5 mm eller dubbla 139,0 x 76,5 mm moduler

AI-Profile plug-in enhet med IEL handtag

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Förpackningskvantitet: 1

Handtagstyp: IEL

Montering: Skruvfront

Packningstyp: Textil EMC

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Behandlade kanter: Nej

Överensstämmer med.: FMC Mezzanine, Vita 57,1

EMC-skärmning: Ja

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Höjd: 261.8mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackbredd: 4HP

Typ: Frontpanel med handtag (PIU)

Bredd: 20mm

Net Weight: 0.15kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE