


VMEbus-system, 7 U, 12 platser, PSU med öppen ram

KATALOGNUMMER

20836-715



VME-system för 12 VME-kort 6 U, 160 mm. Strömmen till systemet kommer från en öppen strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

System i enlighet med IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101,1, 1101,10/11; bakplanet överensstämmer med VITA 1,1-1994

Strömförsörjningsenhet, öppen ram, 444 W (400 W vid < 180 V AC)

Bakplan VME 12 plats, 6 U, J1/J2 monolitisk i enlighet med VITA 1-1994

Värmeavledning av 1 fläktar (fläktfack), kylning underifrån och upp; temperaturstyrd med fläktkontrollmodul (FCM)

Displaymodul för DC-driftspänning, fläkt och temperaturlarm

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 12

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: 6 U VME64

Dataöverföring: VME64; VME2eSST

Ström per kortplats: 30W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Nedifrån och upp

Rackhöjd: 7U

Typ av strömförsörjning: Öppna ram

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Nej

Överensstämmer med.: ANSI/VITA 1,1-1994

Djup: 355mm

Höjd: 310.35mm

Bredd: 449mm

Ström: 450W

Net Weight: 15kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE