

VPX-system, robust, 10 U, 10 platser, pluggbart nätaggregat

KATALOGNUMMER

20836-780



Robust VPX-system för 10 VPX-kort, 6 U, 1 tum, 160 mm och 10 bakre i/O-kort. Strömmen till systemet kommer från en pluggbar VPX-strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

DESIGN

Systemet är konstruerat i enlighet med: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

För tuffa tillämpningar med ökad stöt- och vibrationstålighet

PSU, 1 nätaggregat som kan anslutas, 1000 W, 6 U, plats för en andra PSU

Bakplan VPX 10 plats, 6 U, i enlighet med VITA 65, bakplan profil BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 till 240 V AC-ingång på baksidan, huvudströmbrytare på chassits framsida

LED-spänning och fläktfelsindikator på framsidan

6 U främre korthållare och 6U bakre i/O-korthållare, med VPX-bakplan med 10 platser

Förberedd för teleskopiska objektglas

Optimalt EMC-skydd genom gångjärnsförsedd front- och bakpanel med inbyggt Honeycomp-filter

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 10

Typ: Robust 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: VPX, VITA 65

Dataöverföring: 10 GbE; PCIe Gen3

Ström per kortplats: 50W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Fram till bak

Rackhöjd: 10U

Typ av strömförsörjning: (1) pluggbar strömförsörjningsenhet

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Ja

Överensstämmer med.: ANSI/VITA 46.0-2019

Ström: 1000W

Djup: 490mm

Höjd: 443.7mm

Bredd: 480mm

Net Weight: 32kg

Förpackningskvantitet: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE