


# VME64x-system, 8 U, nätaggregat med 21 fack och öppen ram

## KATALOGNUMMER

**20836-820**



VME64-system för 21 VME64x-kort 6 U, 160 mm. Bakre i/O-tillval strömförsörjningen till systemet sker via en öppen ram. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

System i enlighet med IEC 60297-3, 101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; bakplanet överensstämmer med VITA 1.1-1997

Strömförsörjningsenhet, öppen ram, 642 W (600 W vid < 180 V AC)

Bakplan VME64x 21 plats, 6 U, J1/J2 monolitisk med P0-kontakt, i enlighet med VITA 1-1994 och 1.1-1997

Värmeavledning av 3 fläktar, kylning nedifrån och upp; temperaturen styrs av fläktstyrmodulen (FCM)

System för standardkortmontering med kortformat, 6 U, 160 mm djup, bakre i/O-tillval

Displaymodul för DC-driftspänning, fläkt och temperaturlarm

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 21

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: 6 U VME64-förlängning

Dataöverföring: VME64; VME2eSST

Ström per kortplats: 30W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Nedifrån och upp

Rackhöjd: 8U

Typ av strömförsörjning: Öppna ram

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Ja

Överensstämmer med.: ANSI/VITA 1.1-1997

Djup: 412mm

Höjd: 354.8mm

Bredd: 449mm

Ström: 600W

Net Weight: 19kg

Förpackningskvantitet: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE