


Plug-in-enhetssats med IET-handtag, skärmad, Svart, 6 U, 4 HP

KATALOGNUMMER

20848-766



Plug-in-enhet, med IET-konverteringsmaskin/utdragare svart handtag, 3 U, frontenhet. Den U-formade frontpanelen möjliggör avskärmning med textilpackning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

U-formad frontpanel för textilpackning

Lämplig för in- och extraktionskrafter upp till 700 N (per par)

Möjliggör installation av en mikrobrytare

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 4HP

Förpackningskvantitet: 1

Handtagstyp: IET

Montering: Skruvfront

EMC-packningstyp: Textil EMC

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Etsad

Behandlade kanter: Nej

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

EMC-skärmning: Ja

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Höjd: 261.8mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackhöjd: 6U

Typ: Frontpanel med handtag (PIU)

Bredd: 20mm

Net Weight: 0.015kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE