


Eurorack 19-tums panel-/skjutfäste, 38 U, AlZn

KATALOGNUMMER

22117-356



Skjutfäste med justerbara steg.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För djupjusterbar montering

St, 1,5 mm, med EIA-utskärning

För montering av en tredje 19-tums plan behövs 1 par 19-tums panel-/glidfästen och 2 par djupelement

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 38U

Material: Stål

Slutför: Aluminium-zinkpläterad

Förpackningskvantitet: 2

Höjd: 1798mm

Produktfamilj: Eurorack

Produkttyp: Glidfäste

Typ: 19-tums panelfäste

Net Weight: 4.25kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE