


CPCI Power Backplane med P 47-kontakt, 6 U, 8 HP, 2x P47

KATALOGNUMMER

23098-396



Power Backplane för CompactPCI-tillämpningar. Med strömkontakt P47.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med Specifikation för PICMG 2,11 R1.0 CompactPCI Power Interface

I enlighet med Specifikation för PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus

Enkel, parallell eller redundant drift möjlig

Geografisk adress justerbar

Strömförsörjning över krimpkontakter isatta i kontakten, ingen matningsspänning på bakplanet

Strömkabel finns som tillbehör

DC-uttag med elbuggar för extremt låga spänningsfall

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Bakplan

Antal slots: 1

Rackhöjd: 6U

Typ av bakplan: CompactPCI Power Backplane med P47

Spårbredd: 8HP

Typ av strömkontakt: (2) P47

Anslutningstyp för verktyg: SMCQ, 12-polig; MicroMatch, 10-polig

Bredd: 39.6mm

Gross Weight: 0.391kg

Förpackningskvantitet: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE