

Panhead skruv, Torx, stål zinkpläterad, självlåsande gänga, M2,5 x 6 mm

KATALOGNUMMER

24560-159



Torxskruvar med panoreringshuvud med olika metriska gängor och längder. Med tillvalsfunktioner som jordningsfunktion eller självlåsande gänga.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Pan Head skruv med torx, självlåsande

PRODUKTATTRIBUT

Längd: 6mm

Slutför: Zinkpläterad

Förpackningskvantitet: 100

Gängstorlek: M2.5

Material: Stål

Produkttyp: Skruv

Typ: Skruv med paniskt huvud

Fungerar med.: Bakplan; Testa adaptrarna

Net Weight: 0.03kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Vridmoment max. 0,2 Nm.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE