

EuropacPRO täckplatta för horisontell skena typ L, Light, 63 HP, 175 mm

KATALOGNUMMER

24561-041



Mekanisk täckning av installerade komponenter. Plattan sätts in i ett spår på de horisontella skenorna av L-typ.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Mekanisk täckning av installerade komponenter

Lämplig för "lätta" och "flexibla" underrack, för att sättas in i spåret på de horisontella skenorna Light (typ L)

Perforeringsförhållande ca 60 %

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 63HP

Djup: 175mm

Förpackningskvantitet: 2

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO

Produkttyp: Täckplatta

Typ: Perforerad

Fungerar med.: Underrack

Net Weight: 0.115kg

Förpackningsenhet: Para ihop

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra dimensioner på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE