


Kombinerad monteringssats för chassi, 84:0 hk

KATALOGNUMMER

24562-484



Den kombinerade monteringen gör det möjligt att dela ett 6 U högt underrack eller hölje i sektioner på 2 x 3 U och 6 U. Olika versioner finns tillgängliga.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Utformad för Euroboards (100 mm höga) och dubbla Euroboards (233,35 mm höga)

Uppdelning av 6 U-samlingsområdet i 2 x 3 U, 1 x 6 U

PRODUKTATTRIBUT

Förpackningskvantitet: 1

Rackbredd 1: 84HP

Material: Aluminium; Zinklegering

Produktfamilj: EuropacPRO

Produkttyp: Monteringssats

Rackhöjd: 6U

Typ: Kombinerad

Fungerar med.: Underrack

Net Weight: 0.657kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ separat: Frontpanel 6 U, 2 hk för att täcka staget.

Följande styrskenor kan inte användas: Typ "tillbehör", typ "tillbehör, förstärkt" och typ "för 4,4" kretskort".

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE