



EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, eftermontering av skärmning, 3 U, 355 mm

KATALOGNUMMER

24563-134



Oskärmat underrack för montering på bakplan.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibelt"), främre 19-tums fäste medföljer, djupjusterbart 19-tums fäste säljs separat (ingår inte i levererade artiklar)

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Aluminiumkonstruktion

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

Horisontell skentyp "Light"

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 3U

Djup: 355mm

Förpackningskvantitet: 1

För montering: Bakplan

Kortdjup: 160mm; 220mm; 280mm; 340mm

EMC-packningstyp: Rostfritt stål (eftermonteringsbart)

Handtag medföljer: Nej

Montering: Rack

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-103

EMC-skärmning: Nej

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Material: Aluminium

Produkttyp: Subrack/chassi

Rackbredd: 84HP

Statisk belastning: 11kg

Net Weight: 1.34kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE