

# EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, skärmad, CompactPCI, 6 U, 275 mm

## KATALOGNUMMER

**24563-457**



EMC-skärmat underrack för montering på bakplan, för CPCI-tillämpningar.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibel") för CompactPCI plug-in-enheter med hög in- och uttagskraft

Aluminiumkonstruktion

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101,1, IEEE 1101.10/11

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

Levereras som platsbesparande platt-pack

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Horisontell rälstyp "tung"

## PRODUKTATTRIBUT

---

Rackhöjd: 6U

Djup (D): 275mm

Bakre i/O: Ja

Förpackningskvantitet: 1

För montering: Bakplan

Kortdjup: 80mm; 160mm

Packningstyp: Textil EMC

Handtag medföljer: Nej

Montering: Rack

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

EMC-skärmning: Ja

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Material: Aluminium

Produkttyp: Subrack/chassi

Rackbredd: 84HP

Statisk belastning: 11kg


Net Weight: 3.42kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**