


EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, ljus, oskärmad, 6 U, 235 mm

KATALOGNUMMER

24564-432



Ej EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, light-version.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Subrack med sidopanel typ L ("light") med integrerade 19-tums stödfästen

Horisontell skentyp "Light"

Aluminiumkonstruktion

Bakre horisontella skenor för montering på bakplan med isoleringslist

Installerad belastning upp till 7,5 kg

Levereras som platsbesparande platt-pack

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Djup: 235mm

Förpackningskvantitet: 1

För montering: Bakplan

Kortdjup: 160mm; 220mm

Handtag medföljer: Nej

Montering: Rack

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1

EMC-skärmning: Nej

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Material: Aluminium

Produkttyp: Subrack/chassi

Rackbredd: 84HP

Statisk belastning: 7.5kg

Net Weight: 1.665kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Subrack är inte förberedd för skärmning, eftermontering för skyddsklass IP 20 möjlig

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE