


Spärningsextrudering 6 U för kombinerad montering, robust

KATALOGNUMMER

24566-400



Stödet är bultat i rutnätshålen på de horisontella skenorna och möjliggör delning av ett 6 U-underrack i 2 x 3 U-delar.



DESIGN

Beställ horisontellt mittskena ("tung" eller "lätt") separat

Delningsplatta för kombinerad montering i ett underrack (6U-installation och 2 x 3U-installation)

Framsidan måste täckas av en frontpanel på 2 hk

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Monteringssats

Produktfamilj: EuropacPRO

Typ: Kombinerad, robust

Fungerar med.: Underrack

Material: Zinklegering

Rackhöjd: 6U

Förpackningskvantitet: 2

Net Weight: 0.25kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE