


EuropacPRO täckplatta för bultning på robust sidopanel, 84 hk, 175 mm

KATALOGNUMMER

24568-004



En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Perforeringsgrad 58 %

PRODUKTATTRIBUT

Djup: 175mm

Förpackningskvantitet: 2

Slutför: Passiviserade

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO

Produkttyp: Täckplatta

Rackbredd: 84HP

Typ: Perforerad

Fungerar med.: Underrack

Net Weight: 0.25kg

Förpackningsenhet: Para ihop

Vridmoment: 2.1N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

En låsmekanism för övre luckan finns som tillval, som även fixerar den övre luckan i den främre och bakre styrskenan.

4 EMC-kontaktskenor i rostfritt stål per underrack krävs för skärmning, beställs separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE