


Styrskena Standard typ, PC, 280 mm, 2 mm spårbredd, Flerdelat, Röd/Silver, 10 st

KATALOGNUMMER

24568-379



Ny generation styrskenor av tillbehörstyp för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

DEN NYA generationens styrskenor av standardtyp i plast för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter

Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC

PRODUKTATTRIBUT

Färg: Röd

Förpackningskvantitet: 10

Kortdjup: 280mm

Spårbredd: 2

Överensstämmer med.: EN 45545-2

Material: Fiberförstärkt plast

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Standard

Fungerar med.: Underrack; Fall; 19-tums chassi; System

Net Weight: 0.178kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE