


RatiopacPRO, komplett väska, Skrivbordsdator, Skärmad, Frontklädsel, 6 U, 42 HP, 315 mm

KATALOGNUMMER

24572-064



nVent SCHROFF RatiopacPRO-väska med EMC-skärmning skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Denna version av fodralet ger en elegant design för skrivbordsprogram.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bordsskåp med förkonfigurerade komponenter, i enlighet med IEC 60297-3-101; förberedd för 19-tums komponenter, t.ex. insticksenheter och eurokort

Skärmad

Version med täcklistor

Ventilationsskåra i bottenplattan

Perforerad bakplåt

Överensstämmer med din en 62368-1

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Rackbredd: 42HP

Djup: 315.5mm

Förpackningskvantitet: 1

Användbar höjd: 245.7mm

Användbar bredd: 219mm

Främre ramkonstruktion: Sidoklädsel; Horisontella skenor

Kylalternativ: Nej

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

EMC-skärmning: Ja

Slutför: Passiviserade; Pulverlackerad

Höjd: 265.9mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: RatiopacPRO

Produkttyp: Väska

Skyddsklass: IP20

Statisk belastning: 25kg

Typ: Väska för komponenter på 19 tum

Bredd: 235.5mm

Net Weight: 3.8kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifieringar (specialfärger eller storlekar).

Anpassade lösningar (urtag i topplock, basplatta eller sidopaneler).

Monteringsservice från 1 st.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE