


RatiopacPRO Radiell fläktenhet, 2 fläktar, 63 HP, 160 mm

KATALOGNUMMER

24572-406



Enkel monterbar radialfläktenhet för RatiopacPRO-LUFT, med en luftkapacitet på 36 m³/h (friblåsning) per fläkt. Finns i 4 bredder och 2 djup och med upp till 3 fläktar utrustade.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kullager radialfläktar

Luftkapacitet 36 m³/h (friblåsning) per fläkt

Passar RatiopacPRO Air Cases (fläktenheten behöver endast 0,5 U höjd)

Endast 1/2 U höjd

Luftutsläpp via perforering i täckplattan

Ingen begränsning av monteringsutrymmet bak

Ingen mekanisk modifiering av fallet krävs

Enkel montering

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 63HP

Spänning DC: 12V

Luftflöde: 36m³/h

Djup: 160mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: RatiopacPRO AIR

Produkttyp: Fläkt

Typ: Radialfläkt

Bredd: 324.67mm

Fungerar med.: Fall

Net Weight: 0.52kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE