


PropacPRO bakpanel, fullbredd, oskärmad, utan perforering, 2 U, 42 HP

KATALOGNUMMER

24576-044



Den bakre panelen, full bredd för PropacPRO Case monteras på ramen av fodralet. Med eller utan ventilerade luckor.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminiumpanel, 2,0 mm (84 hk 2,5 mm)

Montering med stödfäste på väskan (höger och vänster)

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 2U

Rackbredd: 42HP

Designfunktion: Ej perforerad

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Material: Aluminium

Produktfamilj: PropacPRO

Produkttyp: Sidopanel

Typ: Bakre panel

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE