


# CPCI-system med pluggbart nätaggregat, PSB H.110, 4 U, 8 kortplats

## KATALOGNUMMER

**24579-135**



4 U CompactPCI-system med PSB och H.110, med horisontell korthållare för åtta 6 U-kort, åtta RTM-kort och två CompactPCI 3 U-pluggbara nätaggregat. Möjlighet att bygga in upp till fyra pluggbara nätaggregat.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

System i enlighet med IEC 60297 3 101, 102, 103; IEEE 1101,1, 1101,10/11); bakplan, överensstämmer med PICMG 2,16

System med horisontell korthållare. Kortformat framsida: 6 U, 160 mm djup; bakre i/O: 6 U, djup 80 mm

Monolitiskt bakplan för (signaler och ström) 64-bitars CompactPCI; PSB (Package Switched Backplane), PICMG 2,16; H.110, 8 kortplatser, 6 U, 64-bitars CompactPCI (2 struktur-/switchplatser, 6 nodplatser H.110), vänster systemplats; integrerat bakplan med 2 x P 47-kontakter

Värmeavledning från fläktenheten som kan bytas under drift, luftflöde från vänster till höger

Förberedd för två 19-tums CompactPCI-nätaggregat på 250 W (3 U, 8 HP)

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 8

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: 6 U CompactPCI med PSB och H.110

Dataöverföring: 64-bitars PCI-buss; GbE

Ström per kortplats: 40W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Vänster till höger

Rackhöjd: 4U

Typ av strömförsörjning: (2) pluggbar strömförsörjningsenhet

Strömförsörjning ingår: Nej

Bakre i/O: Ja

Överensstämmer med.: PICMG 2,0 R3.0

Djup: 275mm

Höjd: 177mm

Net Weight: 9.41kg

Förpackningskvantitet: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE