

# CPCI seriellt R3.0-system med pluggbart nätaggregat, 4 U, 9 kortplats, med bakre i/O

## KATALOGNUMMER

**24579-451**



4 U CompactPCI seriellt R3.0-system, med vertikal korthållare för nio 3 U-kort och en 3U pluggbar strömförsörjning.

## DESIGN

System i enlighet med IEC 60297-3:101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; bakplan i enlighet med PICMG CPCI-S.0 R3.0

Stöder PCIe Gen 4, 10 GBase-T, s-ATA 3 och USB 3.2 Gen 2

Ethernet-gränssnittet är kompatibelt med 10GBASE-k och 10GBASE-T och är förberett för 25GBASE-k

System med vertikal korthållare. För kortformat 3U.

Bakplan 9 kortplats, 3U CompactPCI seriell (single star Ethernet-topologi), systemkortplats vänster

Värmeavledning via 1 U-fläkt som kan bytas under drift

Eftermonteringsbart luftfilter

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Systemet

Antal slots: 9

Typ: 19-tums rackmontering

Typ av bakplan: 3 U CompactPCI seriell med Ethernet Star

Dataöverföring: PCIe Gen4

Ström per kortplats: 40W

Inspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Nedifrån och upp

Rackhöjd: 4U

Typ av strömförsörjning: (2) pluggbar strömförsörjningsenhet

Strömförsörjning ingår: Ja

Bakre i/O: Ja

Överensstämmer med.: PICMG CPCI-S.0 R3.0

Djup: 275mm

Höjd: 177mm

Rackbredd: 84HP

Spårbredd: 4HP

Systemplats: Vänster

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Preferenstyper kan beställas direkt från lager, andra konfigurationer på begäran.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE