


Varistar CP 19-tums panel-/skjutfäste, RAL 9005, 47 U, 2200H

KATALOGNUMMER

24630-014



Skjutmått med justerbara steg. Montering i 600 mm breda skåp direkt på ramen. Vid en bredd på 800 mm krävs adapterfäste för reducerad bredd, för delvis höjd krävs djupelement.

DESIGN

19-tums panel-/skjutfäste med U-indikator

Djupet kan justeras i steg om 25 mm

I enlighet med IEC 60297?1 (din 41 494, del 1)

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 47U

Höjd: 2200mm

Förpackningskvantitet: 4

Färg: Kolsvart

Färgkod: RAL 9005

Slutför: Pulverlackerad

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produktyp: Glidfäste

Net Weight: 19.338kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE