



Typ av insticksenhet PRO Kit, perforerade kåpor, 1 Kontakt, 3 U, 14 HP, 227 mm

KATALOGNUMMER


24812-264



3 U Front panel shieldable



5a



Insticksenhet av ramtyp, oskärmad, perforerad topp-/bottenkåpa, bakpanel med utskärning för en kontakt.



DESIGN

Extruderade sidopaneler höger och vänster, med spår för insättning av ett kretskort (standardkortpositionen är endast till vänster)

Bakpanel med öppning för enkel anslutning (uppfyller en 60603, din 41612, konstruktionstyper: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Täckplatta med perforering, för styrskenor (luftflöde ca 60 %), beställ styrskenor separat

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 3U

Rackbredd: 14HP

Förpackningskvantitet: 1

Handtagstyp: Trapets

Typ av bakpanel: Frånkoppling av enkel kontakt

Typ av täckplatta: Täckplatta med perforering för styrskenor

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Anodiserad

Kylning: Perforerad

Djup (D): 227mm

EMC-skärmning: Nej

Slutför: Anodiserad

Material: Aluminium

Produkttyp: Kassett


Typ: Ramtyp Plug-in Units PRO

Gross Weight: 0.662kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För att montera ytterligare kort utan bakre kontakt krävs styrskena (artikelnr 24812?301) och 'Kortfäste från spår 2' (artikelnr 24812?301 + skruv artikelnr 24560?178), 2 styrskenor, 2 bakre panelhållare och kortfäste för spår 1 och ett spår 2 ingår redan.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE