


# Plug-in Unit PRO Kit, Skärmad, perforerad, flera kontakter, 3 U, 42 HP, 167 mm

## KATALOGNUMMER

**24813-342**



Skyddar ett kretskort mot mekaniska skador och urladdningar av elektrostatisk uppbyggnad; för Euroboard-format; para ihop med panel med utskärningar för fler kontakter.



## DESIGN

---

Täckplatta med perforering, för styrskenor (luftflöde ca 60 %)

Bakpanel med öppning för flera kontakter

Extruderade sidopaneler med spår till höger och vänster, för att sätta in ett kretskort (kretskortsposition enligt standard endast i vänster sidopanel)

## PRODUKTATTRIBUT

---

Rackhöjd: 3U

Rackbredd: 42HP

Förpackningskvantitet: 1

Handtagstyp: Trapets

EMC-packningstyp: Textil

Typ av bakpanel: Flera kontaktuttag

Typ av täckplatta: Täckplatta med perforering för styrskenor

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Anodiserad

Kylning: Perforerad

Djup (D): 167mm

EMC-skärmning: Ja

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Material: Aluminium

Produktyp: Kassett

Typ: Ramtyp Plug-in Units PRO


## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

För att montera ytterligare kort utan bakre kontakt krävs styrskena (artikelnr 24812?301) och 'Kortfäste från spår 2' (artikelnr 24812?301 + skruv artikelnr 24560?178), 2 styrskenor, 2 bakre panelhållare och kortfäste för spår 1 och ett spår 2 ingår redan.

Beställ styrskenor separat.

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:

[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE