






Plug-in Unit PRO Kit, skärmad, perforerad, 1 anslutning, 6 U, 28 HP, 167 mm

KATALOGNUMMER

24813-728



Skyddar ett kretskort mot mekaniska skador och urladdningar av elektrostatisk uppbyggnad; för Euroboard-format; parpanel med en utskärning för en kontakt.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Täckplatta med perforering, för styrskenor (luftflöde ca 60 %)

Bakpanel med öppning för enkel anslutning (uppfyller en 60603, din 41612, konstruktionstyper: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Extruderade sidopaneler med spår till höger och vänster, för att sätta in ett kretskort (kretskortsposition enligt standard endast i vänster sidopanel)

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Rackbredd: 28HP

Djup (D): 167mm

Handtagstyp: Trapets

Antal i förpackningen: 1

EMC-packningstyp: Textil

Typ av bakpanel: Frånkoppling av enkel kontakt

Täckplatta, typ: Täckplatta med perforering för styrskenor

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Kylning: Perforerad

EMC-skydd: Ja

Yta: Anodiserad; Passiviserade

Material: Aluminium

Produktyp: Kassett


Typ: Ramtyp Plug-in Units PRO

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För att montera ytterligare kort utan bakre kontakt krävs styrskena (artikelnr 24812?301) och 'Kortfäste från spår 2' (artikelnr 24812?301 + skruv artikelnr 24560?178), 2 styrskenor, 2 bakre panelhållare och kortfäste för spår 1 och ett spår 2 ingår redan.

Beställ styrskenor separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE