


Interscale flexibel värmeledare (FHC), 70 mm

KATALOGNUMMER

24830-001



Ledarblocket expanderar/drar ihop sig vertikalt för att kompensera för toleransstacken och optimerar ytkontakt och tryck längs den termiska vägen. Elimineras behovet av en termisk gapdyna.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Utformad för ATX/ITX/Mini ITX & COM med Intel Core-iprocessorer och AMD-processorer med följande socklar: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)

Kompatibel med Interscale C kapslingar

Ger branschledande prestanda för konduktiv kylning, 70 % förbättring jämfört med nuvarande metoder för konduktiv kylning

Ledarblocket expanderar/drar ihop sig vertikalt för att kompensera för motortoleransen och optimerar ytkontakten och trycket längs den termiska vägen; eliminerar behovet av en termisk gappad

Fästs på kretskort med monteringsfästen, säljs separat

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Ledarblock

Produktfamilj: Interskala

Typ: Värmeledare

Fungerar med.: Fall

Förpackningskvantitet: 1

Djup: 50mm

Bredd: 50mm

Slutför: Anodiserad; Aluminium-zinkpläterad

Gross Weight: 0.609kg

Material: Aluminium; Stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsfästet (Intel eller AMD, listade under Tillbehör) för att montera FHC på kortet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE