

24 Lok-Tainer

KATALOGNUMMER

24BX-2-10-3-L



Serie 24 Lok Tainer är konstruerad för plåtkapslingar. Den har en spakstyrd kam- och lobkonstruktion för verktygsfri PBC-
kvarhållning i måttliga stötar och vibrationer.

VARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive beryllium, som är känd för delstaten Kalifornien för att
orsaka cancer. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Tillverkad av beryllium koppar eller stål

DSCC 84168

Manövrering av spaken

Kam- och lobbaserad retentionskonstruktion

Stöder PCB-tjocklek på 0,79 mm (0,031 tum), 1,6 mm (0,063 tum) eller 2,4 mm (0,094 tum)

Vikt 0,97 g/cm (0,087 oz)

Tillgänglig opläterad, eller med silver, ebanol, koppar, guld, nickel, zinkklar kromat eller zinkgul kromatplätering

För plåtapplikationer

Längd 31,75 mm (1,25 tum) till 311,15 mm (12,25 tum), steg om 24,5 mm (1,0 tum)

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: PCB-hållare

Material: Stål; Berylliumkoppar

Typ: PCB Lok-Tainer (Cam och lobdesign)

Net Weight: 1kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

Timing och tillgänglighet av produkter som innehåller beryllium koppar material är föremål för materialtillgänglighet och har ledtider upp till 52 veckor.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE