


Eurorack glidskena, 40 kg, djupinställbar

KATALOGNUMMER

28127-001



Eurorack glidskena med 40 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar eller 19" panel-/glidfästen. Glidskenan stöder hyllan på tunga 19-tums chassi.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kan monteras i steg om 1 U.

Statisk lastkapacitet 40 kg per par, justerbart djup

St, 1,5 mm, finish AlZn

För montering på 19-tums panel-/glidfästen eller 19-tums serverpanel-/glidfästen (avstånd c från 675 mm till 850 mm)

Stöd för tunga 19-tumsmoduler

Bred stödyta

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Glidskena

Produktfamilj: Eurorack

Material: Stål

Slutför: Aluminium-zinkpläterad

Längd: 560mm

Statisk belastning: 40kg

Förpackningskvantitet: 1

Gross Weight: 2.26kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Endast för rackmontering från 800 mm djup.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE