


19-tums frontpanel för termostat med digitaldisplay, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035

KATALOGNUMMER

30118-315

19" frontpanel för termostat med digital display, 1 U



CERTIFIERINGAR



DESIGN

19-tums frontpanel, 1 U, med urkoppling för termostat med digital display

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Frontpanel

Typ: 19-tums frontpanel

Tillbehörstyp: Frontpanel

Montering: Skruvfront

EMC-skärmning: Nej

Material: Aluminium

Främre finish: Målade

Bakre finish: Målade

Färgkod: RAL 7035

Rackhöjd: 1U

Höjd: 43mm

Rackbredd: 95HP

Bredd: 483mm

Djup: 3mm

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Pulverlackerad

Net Weight: 0.16kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE