


Z-skena för anslutning, din 41617, 31-polig, 40 HP

KATALOGNUMMER

30819-763



Z-skena för kontaktdon enligt din 41617, 31-polig.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I kombination med bakre horisontella skenor typ ST

För kontakter enligt din 41617

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Z-skena

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Fungerar med.: Underrack; Fall

Rackbredd: 40HP

Längd: 208.28mm

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Material: Aluminium

Net Weight: 0.028kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

En gängad insats krävs för att fästa Z-skenan på den horisontella skenan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE