


Frontpanel, Refrofit-skärmning, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, anodiserade, obehandlade kanter

KATALOGNUMMER

30846-771



Platt frontpanel. Skärmbar med EMC-packning i rostfritt stål.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För EMC-packning i rostfritt stål

Al, 2,5 mm, främre anodiserad, ledande

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 6U

Rackbredd: 84HP

Förpackningskvantitet: 1

Tillbehörstyp: Frontpanel

Montering: Skruvfront

EMC-packningstyp: Rostfritt stål

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Behandlade kanter: Nej

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Djup (D): 2.5mm

EMC-skärmning: Nej (kan eftermonteras)

Slutför: Anodiserad

Höjd (H): 261.8mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Typ: Frontpanel utan handtag


Bredd (W): 426.4mm

Net Weight: 0.74kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsmaterial (hylsor, flänsskruvar) separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE