

# Frontpanel alternativ för kombinerad montering, U-profil, Textil, 6 U, 2 HP, 2,5 mm, Al, främre anodiserad, bakre ledande

## KATALOGNUMMER

**30849-140**



Den breda frontpanelen på 2 HP täcker en öppen plats. U-profilens frontpanel kan kombineras med en textil EMC-packning. Den fixeras med skruvar och brickor. På grund av bredden på 2 hk kan inga hylsor användas.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Frontpanel med U-profil 6 U, 2 HP, Al, 2,5 mm

Förberedd för textil EMC-packning

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Frontpanel

Tillbehörstyp: Frontpanel

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Montering: Skruvfront

EMC-skärmning: Nej (kan eftermonteras)

EMC-packningstyp: Textil

Material: Aluminium

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Behandlade kanter: Nej

Rackhöjd: 6U

Höjd: 261.8mm

Rackbredd: 2HP

Bredd: 9.8mm

Djup: 2.5mm

Överensstämmer med.: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Net Weight: 0.021kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE