


# Horisontell skena, fram, typ H-LD, tung, lång kant, för IEEE-tillämpning, 40 HP

## KATALOGNUMMER

**34560-340**



Combinations of horizontal rails and side panels

|            | Light x 1 | Double x 1 | Heavy x 1 | Double x 2 |
|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Light x 1  | +         | +          | +         | +          |
| Double x 1 | +         | +          | +         | +          |
| Heavy x 1  | +         | +          | +         | +          |
| Double x 2 | +         | +          | +         | +          |

Legend: + can be combined, - combination not recommended, + not recommended

Den horisontella skenan med lång kant möjliggör användning av IEEE-införings-/extraktionshandtag.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För plug-in-enheter med IEEE-handtag

Lång kant (H-LD)

Installation upptill och nedtill

För CPCI- och VME64x-system

Aluminium extrudering, anodiserad yta, ledande kontaktyta

## PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 40HP

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Längd: 208.28mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Tung, LD

Fungerar med.: Underrack; Fall

Net Weight: 0.083kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**