




# Horisontell skena, bak, typ L-VT, Belysning, 42 HP

## KATALOGNUMMER

**34560-642**



Combinations of horizontal rails and side panels

|                 | Light 1 | Light 2 | Light 3 | Light 4 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Light 1         | +       | +       | +       | +       |
| Light 2         | +       | +       | +       | +       |
| Light 3         | +       | +       | +       | +       |
| Light 4         | +       | +       | +       | +       |
| Horizontal rail | +       | +       | +       | +       |
| Side panel      | +       | +       | +       | +       |

Den horisontella skenan, typ VT, möjliggör direkt montering av ett bakplan.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För direkt montering på bakplan

Infälld installation för låga mekaniska krav (L-VT)

Montering upptill och nedtill

Aluminium extrudering, anodiserad yta, ledande kontaktyta

## PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 42HP

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Längd: 218.44mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Ljus, VT

Fungerar med.: Underrack; Fall

Net Weight: 0.06kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE