


# Horisontell skena, bak, typ H-VT, tung, 84 hk

## KATALOGNUMMER

**34560-784**



Combinations of horizontal rails and side panels

|          | Light | Standard | Heavy | Super |
|----------|-------|----------|-------|-------|
| Light    | +     | +        | +     | +     |
| Standard | +     | +        | +     | +     |
| Heavy    | +     | +        | -     | -     |
| Super    | +     | +        | -     | -     |

Den horisontella skenan, typ VT, möjliggör direkt montering av ett bakplan.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För direkt montering på bakplan

Montering upp till och ned till

Infälld installation för höga mekaniska krav (H-VT)

Aluminium extrudering, anodiserad yta, ledande kontaktyta

## PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 84HP

Bredd: 431.8mm

Förpackningskvantitet: 1

Djup: 30.5mm

Slutför: Anodiserad

Höjd: 9mm

Längd: 431.8mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Tungt, VT

Fungerar med.: Underrack; Fall

Gross Weight: 0.149kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE