


# Monteringsplatta för Case och Subrack, 84 HP, 400 mm Board Längd

## KATALOGNUMMER

**34562-870**



| Material | HP | W      | w      | D      |
|----------|----|--------|--------|--------|
| 34562745 | 28 | 146,87 | 137,16 | 112,50 |
| 34562749 | 28 | 146,87 | 137,16 | 172,50 |
| 34562753 | 28 | 146,87 | 137,16 | 232,50 |
| 34562757 | 28 | 146,87 | 137,16 | 292,50 |
| 34562746 | 42 | 217,99 | 208,28 | 112,50 |
| 34562750 | 42 | 217,99 | 208,28 | 172,50 |
| 34562754 | 42 | 217,99 | 208,28 | 232,50 |
| 34562758 | 42 | 217,99 | 208,28 | 292,50 |
| 34562747 | 63 | 324,67 | 314,96 | 112,50 |
| 34562751 | 63 | 324,67 | 314,96 | 172,50 |
| 34562755 | 63 | 324,67 | 314,96 | 232,50 |
| 34562759 | 63 | 324,67 | 314,96 | 292,50 |
| 34562748 | 84 | 431,35 | 421,64 | 112,50 |
| 34562752 | 84 | 431,35 | 421,64 | 172,50 |
| 34562756 | 84 | 431,35 | 421,64 | 232,50 |
| 34562760 | 84 | 431,35 | 421,64 | 292,50 |
| 34562870 | 84 | 431,35 | 421,64 | 352,50 |
| 34562871 | 84 | 431,35 | 421,64 | 412,50 |

Monteringsplatta för tunga komponenter eller egenutvecklade elektroniska enheter. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO och EuropacPRO.

Styrskenor av typ 4,4? Och typ förstärkta kan inte användas i kombination med en monteringsplatta. Övre/undre kåpa som ska sättas in i spåret på lampans (typ L) horisontella skenor kan inte användas i kombination med en monteringsplatta.

## DESIGN

För montering av tunga komponenter

Monteringsplatta, full bredd: Monteringsplattan är lika bred som underrack/systemväska och är fäst vid sidopanelerna

Monteringsplatta, delbredd: Fästplattan för den partiella bredden som sitter fast på sidopanelen med hjälp av en monteringslist

Chassi-plattan kan inte kombineras med EMC topp-/bottenkåpor

## PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 84HP

Förpackningskvantitet: 1

Djup: 352.5mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO

Produkttyp: Monteringsplatta

Bredd: 431.35mm

Fungerar med.: Underrack

Gross Weight: 0.718kg

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringssats för monteringsplatta separat.

Andra versioner på begäran.

Fästband krävs för delbredd, beställs separat.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE