


Styrskena i flera delar, Mellanstycke, plaststrängpressning, 280 mm, 2 mm spårbredd, Grå, 10 st

KATALOGNUMMER

34564-893



Styrskenas mittstycke för individuella styrskenor i flera delar av plast eller aluminiumprofil. Lämplig för Standard, Accessory, 4,4-tums PCB-typer och ändstycken med kodning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Mittprofil för montering av styrskenor för 2 mm spårbredd

2 plaständstycken krävs, dessa trycks på båda ändarna av mittprofilen

Styrskenorerna kan monteras i horisontella skenor (Al-extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Förvaringstemperatur: Från -40 oC ... 130 oC

PRODUKTATTRIBUT

Material: VES

Färg: Grå

Förpackningskvantitet: 1

Kortdjup: 280mm

Spårbredd: 2

Färgkod: RAL 7035

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Mittsektion

Fungerar med.: Underrack; Fall; Chassi

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans mäv ska anges i SPQ (Standard Pack Quantity). Priset är per enskild artikel.

En styrskena består av 1 par huvudstycken och 1 profilstycke.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE