

Horisontell skena, fram, typ R-KD, robust, kort kant, 20 HP

KATALOGNUMMER

34566-220



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light	Standard	Heavy	Robust
Light	+	+	+	+
Standard	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+
Robust	+	+	+	+

Legend: + can be combined, - combination not recommended

Den robusta horisontella skentypen klarar stötar och vibrationer upp till 25 g.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Typ R-KD "robust" horisontell skena med 3-håls infästning för ökad robusthet

Extrudering av aluminium, anodiserad yta, ledande kontaktyta, med HP-märkning

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 20HP

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Anodiserad

Längd: 106.68mm

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO

Produkttyp: Horisontell skena

Typ: Robust, KD

Fungerar med.: Underrack

Net Weight: 0.068kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Utan M4-gänga framtill, utan tryck och utan skåra för 19-tumsfäste.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE