



Täckplatta, utan perforering, 12 HP, 167 mm

KATALOGNUMMER

34812-412



HP	W
8	5,08
10	15,24
12	25,40
14	35,56
21	71,12
28	106,68
42	177,80



Täckplatta för insticksenheter av ramtyp, slät.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Täckplattan sätts in upptill och nedtill mellan sidopanelerna

PCB är endast möjligt i fack 1

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 12HP

Djup (D): 167mm

Förpackningskvantitet: 1

Slutför: Zinkpläterad

Höjd (H): 1mm

Längd (L): 160mm

Material: Stål

Produkttyp: Omslag

Typ: screw-fixed

Bredd (W): 35.56mm


Fungerar med.: Kassetter

Gross Weight: 0.048kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsbaserade skador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE