


**Frontpanel, oskärmad, 6 U, 12 HP, 2,5 mm, Al,
Anodiserad framsida, ledande på baksidan**

KATALOGNUMMER

34812-612



Frontpanel för insticksenhet av ramtyp, skärmbar.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Al, 2,5 mm, anodiserad framsida, anodiserad baksida, kapade kanter blanka

Frontpanel för insticksenheter PRO av ramtyp

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 12HP

Tillbehörstyp: Frontpanel

Förpackningskvantitet: 1

Främre finish: Anodiserad

Bakre finish: Ledande

Behandlade kanter: Nej

Djup (D): 2.5mm

Slutför: Anodiserad

Höjd (H): 261.75mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontpanel

Rackhöjd: 6U

Bredd (W): 60.62mm


Net Weight: 0.1kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Monteringssats för montering av frontpanel på plug-in-enhet, handtag för bultmontering, klämma och skruv med plasthylsa för montering av plug-in-enhet i underrack eller väska ingår i artikeln 'Monteringssats för fem plug-in-enheter', artikelnummer 24812?100. Handtaget finns i 2 färger (grå eller svart). Enskilda delar 100 stycken. Skruv för fastsättning av frontpanel på insticksenhet, artikelnr 24812?501. Skruv för monteringshandtag, artikelnr 24560?179 Clip - monteringshjälp för handtag, artikelnr 21101?239. Skruv för hylsa, gängad insats front införd i horisontell skena, artikelnr 21100?748. Skruv för hylsa, gängad insats bak införd i horisontell skena, artikelnr 21101?101. Hylsa 21100?660, 21100?661, 21100 - 662, 21100?886, 21100?146.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE