

40-5 Wedge Lok

KATALOGNUMMER

40-5-10-B-LF-LN-M



Serie 40-5 har samma design som serie 40, men har fem segment för överlägsen termisk prestanda inom kallväggsapplikationer.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

DESIGN

Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelpåtering

Vikt 1,16 g/cm (0,104 oz.)

Längd 127,0 mm (5,0 tum) till 304,8 mm (12,0 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)

Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 6,60 mm (0,260 tum)

5 segment, utan skaft

DSCC 89064/DSCC CID 59789

Flexibla monteringsalternativ

Momentbegränsning finns som tillval; perfekt för underhåll på andra nivå

Max. expansion 8,38 mm (0,330 tum)

För kallväggsapplikationer

Genomsnittlig klämkraft (5 tum, svart anodiserad) = 314 lbs

Skruv aktiverad

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: PCB-hållare

Material: Aluminium

Låskraft: 136 – 181kgf

Mellanrumsbredd: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

Designfunktion: Momentbegränsning

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE