


Teleskopisk slide Slim Line, längd 559 mm

KATALOGNUMMER

60110-440



Smal teleskopisk glid för subracks med > 100 % förlängning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Passar för 84 hk breda underrack (typ F, typ H, typ L)

Låser vid full förlängning

Gångjärnsförsedd

Förlängningens längd > 100 %

Skenbredd 7,5 mm

Maximal fri bredd för förlängning/låda w = 84 HP (435 mm)

PRODUKTATTRIBUT

Längd: 559mm

Förpackningskvantitet: 2

Slutför: Zinkpläterad

Material: Stål

Produkttyp: Teleskopisk glidskena

Statisk belastning: 15kg

Typ: Smal

Net Weight: 2.123kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För montering på 19-tums plan beställer du monteringssatsen separat.

Teleskopisk Slight kan endast monteras på ett underställ utan monterad bakvinkel eller modifierad bakvinkel (med specialutskärning).

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE