



Justerbar monitorarm

KATALOGNUMMER

60118-562



Den hopfällbara artikulerade armen är idealisk för en rackmonterad arbetsstation. Det är ett rackmonterbart tillbehör som är enkelt att installera och som möjliggör panoramarörelser för en platt bildskärm i industrimiljöer

DESIGN

Stödarm för montering av plattskärm

VESA-adapter 75x75 och 100x100 mm; skärmstorleken som kan monteras är högst 32

Fixering sker på sidan av ramen

Statisk lastkapacitet (max. 10 kg)

Stödarm: Höjdjusterbar 300 mm; rotationsvinkel på skåpet 180 grader; monitorns rotationsvinkel 340 grader (monterad på skåpet 270 grader); skärmens lutningsvinkel 60 grader; integrerad kabeldragning

Lämplig för industri- och laboratorietillämpningar

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Monitorarm

Fungerar med.: Skåp

Material: Stål; Aluminium; Plast

Förpackningskvantitet: 1

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE